



# REFLEXION<sup>MD</sup> ULTRA

## BASE RÉGLABLE



### FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

Boutons rétroéclairés pour une utilisation facile



#### **NOUVEAU** INCLINAISON DE L'OREILLER

Appuyez longuement sur la flèche vers le haut ou celle vers le bas pour augmenter ou diminuer l'inclinaison de l'oreiller.



#### **NOUVEAU** SOUTIEN LOMBAIRE

Activez le soutien lombaire en enfonçant longuement le bouton.



#### **NOUVEAU** MINUTERIE DE MASSAGE

Le bouton de la minuterie fait démarrer le massage au niveau deux (2). Sélectionnez un massage de 10, 20 ou 30 minutes. Une quatrième pression sur le bouton désactive le massage.



#### **CONTRÔLE DE LA ZONE DE MASSAGE DE LA TÊTE**

Active un massage simple et régulier et alterne entre trois (3) niveaux d'intensité.



#### **CONTRÔLE DE LA ZONE DE MASSAGE DES PIEDS**

Active un massage simple et régulier et alterne entre trois (3) niveaux d'intensité.




#### **NOUVEAU** POSITION ZÉRO GRAVITÉ PERSONNALISÉE

Préprogrammée pour élever à la fois la tête et les jambes afin de réduire la pression dans le bas de votre dos. Cette position peut être personnalisée et ajustée selon vos préférences, puis sauvegardée pour une utilisation ultérieure.



#### **NOUVEAU** POSITIONS PROGRAMMABLES

En plus de Zéro Gravité, deux (2) autres positions peuvent être personnalisées et sauvegardées dans vos réglages préférés.



#### **RÉGLAGE**

Utilisez les flèches vers le haut ou vers le bas pour relever ou abaisser la partie du lit mise en évidence (tête ou pied).

### GARANTIE

- Années 1 à 3 : garantie complète sur les pièces et la main-d'oeuvre
- Années 4 et 5 : garantie complète sur les pièces seulement
- Années 6 à 25 : garantie sur le cadre de lit seulement



#### **NOUVEAU** BOUTON DE VERROUILLAGE PARENTAL

Enfoncez le bouton pendant trois (3) secondes pour effectuer le verrouillage et le déverrouillage.



#### **NOUVEAU** ÉCLAIRAGE SOUS LE LIT À INTENSITÉ RÉGLABLE

Enfoncez le bouton pendant trois (3) secondes pour choisir l'une des trois (3) intensités.



#### **POSITION HORIZONTALE**

Enfoncez le bouton pendant trois (3) secondes pour remettre le lit en position horizontale.

### CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- NOUVEAU Deux (2) ports USB : USB A+C
- NOUVEAU Barres latérales de retenue du matelas qui empêchent le matelas de glisser d'un côté à l'autre.
- NOUVEAU Conception pliable qui permet une livraison et un entreposage faciles
- Pieds réglables offrant quatre (4) choix de hauteur : 3 po, 6 po, 9 po et 12 po (profil maximum de 15,7 po)
- Conception zéro dégagement (profil maximum de 5 po)
- Capacité de levage de 850 lb
- Le lit est abaissable en cas de panne de courant.
- Format convenant à tous les cadres de lit standard
- Fixations de tête de lit fournies
- Compatible avec les modèles Sealy<sup>MD</sup>, Stearns & Foster<sup>MD</sup> et Tempur-Pedic<sup>MD</sup>
- Offert en lit simple XL, lit double, grand lit et très grand lit